

**KERN****Hængevægt, type CH, Maksimalt vejeområde: 50kg**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479430 50
GTIN	4045761027183
Artikelklasse	47D

## Beskrivelse

### Udførelse:

- Nem betjening med 3 taster.
- Med taraknap, anbring tom beholder, og stil displayet på nul.
- Hold-knap, displayet fryser i 5 sek.
- Vejeenhed kan skifte mellem kg, N og lb.

### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081561, str. 6LR61.

## Teknisk beskrivelse

Nettovægt	0,35 kg
Kabinet, højde	176,5 mm
Maksimalt vejeområde	0 - 50 kg
Aflæsning	100 g
Kabinet, bredde	90 mm
Kabinet, dybde	30 mm

Kalibrering	K2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Producentbetegnelse	CH
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

### Services

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50
--	-----------