

STARCKE®**Sandpapir, sæt, 50 stk. uden huller, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557571 60
GTIN	4002748356216
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fleksibelt, latexholdigt B- resp. C-papir bestrøet med korund (542B7 / 542C7). **Bagside med burrelås** af hensyn til hurtigt bladskift og højere rivestykke.

Fordel:

Træ- og lakslibning

- **Fremragende kornvedhæftning – lang standtid, ingen overfladebeskadigelse som følge af tidlig kornafrivning.**
- **Støvafvisende tilsætninger forhindrer, at slibestøv hænger ved.**
- **Førsteklasses korundkorn af hensyn til maksimal slibeydelse helt til slut.**

Anvendelse:

Til manuel anvendelse med håndslibeklods nr. 557550 str.140.

Slibning af grundere, fyldmasser, dæklak samt afgratning og oprivning af plastkomponenter og til generel træbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Finhedsgrad	grov
Bredde	67 mm
Længde	140 mm
Produkttype	Slibepapir med burrelukning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Kombi-håndslibe klods Hård / blød Længde 140 mm	557555 140
Ergonomisk håndslibe klods Længde 140 mm	557550 140