

KERN**Hængevægt, type CH, Maksimalt vejeområde: 50Pkg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479430 50P
GTIN	4045761027190
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- Nem betjening med 3 taster.
- Med taraknap, anbring tom beholder, og stil displayet på nul.
- Hold-knap, displayet fryser i 5 sek.
- Vejeenhed kan skifte mellem kg, N og lb.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081561, str. 6LR61.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	50 g
Kabinet, højde	176,5 mm
Maksimalt vejeområde	0 - 50 kg
Nettovægt	0,35 kg
Kabinet, bredde	90 mm
Kabinet, dybde	30 mm

Kalibrering	K2
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Energiforsyning	Batteridrevet
Producentbetegnelse	CH
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

Services

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50
--	-----------