




PU-spiralslange 1/4 tomme med drejelig forskrunding og knækbeskyttelse, Anvendelig slangelængde: 7,5m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080101 7,5
GTIN	4047322540223
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Slange i polyurethan og derfor yderst elastisk, **ekstremt høj fjederreturkraft, lavt tryktab og lav tendens til deformation. Temperaturbestandig fra -40 til + 60 °C.**

Leveringsomfang:

Inklusive drejelig forskrunding og antikink-fjeder.

Teknisk beskrivelse

Udvendig slange-Ø	8 mm
Indvendig slange-Ø	5 mm
Materiale	PU-spiralslange
Anvendelig slangelængde	7,5 m
Produkttype	Slange