




PU-spiralslange 3/8 tomme med drejelig forskrunding og knækbeskyttelse, Anvendelig slangelængde: 3m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080106 3
GTIN	4047322540278
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Slange i polyurethan og derfor yderst elastisk, **ekstremt høj fjederreturkraft, lavt tryktab og lav tendens til deformation. Temperaturbestandig fra -40 til + 60 °C.**

Leveringsomfang:

Inklusive drejelig forskrunding og antikink-fjeder.

Teknisk beskrivelse

Udvendig slange-Ø	12 mm
Anvendelig slangelængde	3 m
Materiale	PU-spiralslange
Indvendig slange-Ø	8 mm
Produkttype	Slange