



Stållineal, bøjelig, smal, rustfri matteret med mm-/tommeaflysning, Samlet længde: 1000mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 461810 1000 |
| GTIN | 4045197879066 |
| Artikelklasse | 42G |

Beskrivelse

Udførelse:

I **rustfrit** fjederbåndstål. Tydelige, elektrolytisk påførte, sorte delestreger og tal med glat overflade. Let at aflæse. Afrundede kanter, der beskytter mod skader. Overkant med tommeskalainddeling. Underkant med mm-skalaiddeling.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------------|
| Længde | 1000 mm |
| Tværsnit, tykkelse | 0,5 mm |
| Tværsnit, bredde | 18 mm |
| Kalibrering | F8 |
| Norm | EG II |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Produkttype | Lineal |

Services

KalibreringStållineal Maks. længde 1000 mm

026200 1000