

BMI**Rustfrit båndmål, Båndlængde: 3m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	462130 3
GTIN	4007368113430
Artikelklasse	46M

Beskrivelse**Udførelse:****V2A-udførelse** med rustfrit, blankt målebånd.

Et ekstra let og handy båndmål til professionel brug. Hus af glasfiberforstærket polyamid. **Med båndspærre og automatisk båndreturløb.** Glidlejer af specialmaterialet TRIBOCOMP® med Teflon giver et **blødt glid** og usædvanligt let løb. Innovativ dæmper af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. **Antirefleksegenskaberne** gør aflæsningen let under alle lysforhold.

Teknisk beskrivelse

Kabinet, længde	58 mm
Kabinet, bredde	26 mm
Båndbredde	13 mm
Kabinet, højde	57 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1

Produkttype

Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m

026240 5