

**Rustfrit båndmål, Båndlængde: 8m****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 462130 8 |
| GTIN | 4007368113454 |
| Artikelklasse | 46M |

Beskrivelse**Udførelse:**

V2A-udførelse med rustfrit, blankt målebånd.

Et ekstra let og handy båndmål til professionel brug. Hus af glasfiberforstærket polyamid. **Med båndspærre og automatisk båndreturløb.** Glidelejer af specialmaterialet TRIBOCOMP® med Teflon giver et **blødt glid** og usædvanligt let løb. Innovativ dæmper af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. **Antirefleksegenskaberne** gør aflæsningen let under alle lysforhold.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-------|
| Båndbredde | 19 mm |
| Kabinet, bredde | 32 mm |
| Kabinet, højde | 77 mm |
| Båndlængde | 8 m |
| Kabinet, længde | 78 mm |
| Norm | EG II |

| | |
|-------------|---------|
| Kalibrering | G1 |
| Produkttype | Båndmål |

Services

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| KalibreringBåndmål Maks. længde 10 m | 026240 10 |
|--------------------------------------|-----------|