



Finborehoved MicroKom® BluFlex® 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	238392
GTIN	4047109280205
Artikelklasse	27G

Beskrivelse

Udførelse:

- **Linearitetsområde: -0,2 til +4,4 mm (-0.0079 til 0.1732 tomme) i Ø.**
- **µ-nøjagtig visningsopløsning: 0,001 mm i Ø.**
- **Finjusteringshovedet kan justeres radiale og fastklemmes med indvendig sekskantnøgle.**
- **Moderne, kontrastrigt OLED-display direkte på finjusteringshovedet.**
- **Displayet kan drejes 180°.**
- **Enkel betjening direkte på touchdisplayet.**
- **Ekstra Bluetooth® Low Energy interface til enkel visning på en almindelig smartphone fra Android™ eller IOS 7.**
- **Højere omdrejningstal takket være integreret udligning af delubalance.**
- **Meget følsom justering muliggør præcis tilspænding.**
- **Absolut-afstand-målesystem – ved hver tilkoblingsproces udlæses den absolutte og den relative skyderposition.**
- **Universelt ABS®-interface.**
- **Batteri kan let udskiftes.**
- **1:1 kompatibel med variationsmulighederne i det hidtidige system.**

Indvendig køling: ja

Spindelområde Ø: 6 - 125 mm

Teknisk beskrivelse

Spindelområde Ø	6 - 125 mm
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

Bro til MicroKom® hi.flex og MicroKom BluFlex® 2 Spindelområde Ø 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------