

HEDI

Kabeltromle, kunststof, Type: 20N2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081136 20N2
GTIN	4003644019984
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.

Robust kabeltromle af slagfast kunststof med **overophedningsbeskyttelse**.

- **400 V CEE-indgangsstik 16 A.**
- **400 V CEE-udgangstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel.**
- **To 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.**
- **Ledningstværsnit 2,5 mm.**

Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.

Overholder retningslinjerne DGUV I 203-006 (før BGI 608) samt DGUV I 203-005 (før BGI 600).

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Slagfast og stænk vandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Nominel effekt, rullet ud: 5500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelopbygning: 5G2,5

Materiale, kabel: Neopren

Kabellængde: 20 m

Teknisk beskrivelse

Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Antal stikkontakter 230 V	2
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Kabelopbygning	5G2,5
Kabellængde	20 m
Materiale, kabel	Neopren
Kabelklasse	H07RN-F
Type	20N2
Antal stikkontakter 400 V/16 A	1
Nominel effekt, rullet ud	5500 (16 A) W
Materiale, hus	Kunststof
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kabeltromle