

**KERN****Hængevægt, type HCB, Maksimalt vejeområde: 200kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479435 200
GTIN	4045761030121
Artikelklasse	47D

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Nem betjening med 3 taster.
- Med taraknap, anbring tom beholder, og stil displayet på nul.
- Hold-knap, displayet fryser i 5 sek.
- Vejeenhed kan skifte mellem kg, N og lb.

**Leveringsomfang:**

Inklusive karabinhage i specialstål, S-krog i specialstål (ved str. 500 / 1000 ikke som standard) og 3 batterier nr.081561str.LR6.

**Teknisk beskrivelse**

Nettovægt	0,6 kg
Maksimalt vejeområde	0 - 200 kg
Kabinet, højde	150 mm
Aflæsning	500 g
Kabinet, bredde	80 mm

Kabinet, dybde	45 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Antal medfølgende batterier	3
Energiforsyning	Batteridrevet
Producentbetegnelse	HCB
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

---

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------