



Topnøgle med 2K-SwissGrip-skaft ESD, Nøglestørrelse: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	622170 6
GTIN	7610733269181
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.**

Teknisk beskrivelse

Hel længde	195 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Klingelængde	90 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Form, greb	ergonomisk, lige
Materiale, klinge	Krom-vanadium-specialstål
Materiale, skaft	Elastomer
Overflade, klinge	forniklet og forkromet
Klinge og skaft, aftagelige	nej
med forlængerklunge(r)	nej

Produkttype

Topnøgle