



Topnøgle med 2K-SwissGrip-skaft ESD, Nøglestørrelse: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	622170 10
GTIN	7610733269204
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.**

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	160 mm
Hel længde	270 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Sekskant til nøglehjælp	10 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Form, greb	ergonomisk, lige
Materiale, klinge	Krom-vanadium-specialstål
Materiale, skaft	Elastomer
Overflade, klinge	forniklet og forkromet
Klinge og skaft, aftagelige	nej

Datablad

med forlængerklunge(r)

nej

Produkttype

Topnøgle