

**ER-spændetangholder Form E4, VDI 20, Til ER-spændetænger: 16 ER****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319600 16
GTIN	4045197879653
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farvekode VDI-skaft: VDI 20

Passende spændetænger: 426 E (ER16)

Spændeområde d_2 : 1 - 10 mm

d_6 : 50 mm

l_9 : 37 mm

Teknisk beskrivelse

d_{10}	28 mm
d_6	50 mm
Spændeområde d_2	1 - 10 mm
Til ER-spændetænger	16
l_3	18 mm
l_8	12 mm

l ₉	37 mm
Passende spændetænger	426 E (ER16)
Form	E
VDI-størrelse	VDI 20
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Produkttype	VDI-værktøjsholder