

KERN**Bordvægt, type EOB, Maksimalt vejeområde: 35kg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479600 35
GTIN	4045761192157
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- Robust pakkevægt til forsendelse.
- Nem betjening med fire taster.
- Displayenhed med talhøjde 25 mm også adskilt fra bordvægten; kan indstilles og monteres vha. ca. 2 m langt fleksibelt kabel.
- Lysnetdrift eller batteridrift, automatisk slukning efter 3 min.

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter og vægholder til displayenhed.

Specialtilbehør:

6 stk. batterier nr. 081561 str. LR6, stativ til displayenhed på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Visningsenhed, bredde	215 mm
Aflæsning	10 g
Visningsenhed, højde	50 mm
Maksimalt vejeområde	0 - 35 kg
Mål, vejeplade	315×305 mm

Repeterbarhed	10 g
Visningsenhed, dybde	110 mm
Nettovægt	3,8 kg
Producentbetegnelse	EOB
Kalibrering	K2
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Talhøjde, visningsenhed	25 mm
Produkttype	Bordvægt

Services

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50
DAkKS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
------------------------------------------------------------------	------------