

**Dobbelt skralderingnøgle, Nøglevidder: 10X12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Kan omskiftes til højre- og venstrespænding samt midterstilling. Med uens nøglevidder, dybforkrøppet. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h_2	18 mm
Maks. ring-Ø D2	24 mm
Maks. ring-Ø D1	21,5 mm
Nøglestørrelse $_2$	12 mm
Hel længde L	197 mm
maks. ringhøjde h_1	16 mm
Nøglestørrelse $_1$	10 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Ring, forkrøppet	ja
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 4	614850 4
--------------------------------------	----------