

**Dobbelt skralderingnøgle, Nøglevidder: 11X13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Kan omskiftes til højre- og venstrespænding samt midterstilling. Med uens nøglevidder, dybforkrøppet. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Maks. ring-Ø D1	24 mm
Hel længde L	218 mm
maks. ringhøjde h ₂	20 mm
Maks. ring-Ø D2	28 mm
maks. ringhøjde h ₁	18 mm
Nøglestørrelse ₁	11 mm
Nøglestørrelse ₂	13 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Ring, forkrøppet	ja
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle