

**Dobbelt skralderingnøgle, Nøglevidder: 13X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614843 13X15
GTIN	4045197879462
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Kan omskiftes til højre- og venstrespænding samt midterstilling. Med uens nøglevidder, dybforkrøppet. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	13 mm
Maks. ring-Ø D2	31 mm
Hel længde L	238 mm
Maks. ring-Ø D1	28 mm
maks. ringhøjde h <sub>1</sub>	20 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	15 mm
maks. ringhøjde h <sub>2</sub>	21,5 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Ring, forkrøppet	ja
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle