

**Dobbelt skralderingnøgle, Nøglevidder: 13X17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Kan omskiftes til højre- og venstrespænding samt midterstilling. Med uens nøglevidder, dybforkrøppet. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ringhøjde h_1	20 mm
Hel længde L	245 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h_2	23 mm
Maks. ring-Ø D2	33 mm
Nøglestørrelse $_2$	17 mm
Maks. ring-Ø D1	28 mm
Nøglestørrelse $_1$	13 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Ring, forkrøppet	ja
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle