

**Dobbelt skralderingnøgle, Nøglevidder: 16X18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Kan omskiftes til højre- og venstrespænding samt midterstilling. Med uens nøglevidder, dybforkrøppet. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Maks. ring-Ø D2	34 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h ₁	21,5 mm
maks. ringhøjde h ₂	23,5 mm
Hel længde L	258 mm
Nøglestørrelse ₂	18 mm
Maks. ring-Ø D1	31 mm
Nøglestørrelse ₁	16 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Ring, forkrøppet	ja
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle