

**Dobbelt skralderingnøgle, Nøglevidder: 17X19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Kan omskiftes til højre- og venstrespænding samt midterstilling. Med uens nøglevidder, dybforkrøppet. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ringhøjde h_2	24 mm
maks. ringhøjde h_1	23 mm
Nøglestørrelse $_2$	19 mm
Nøglestørrelse $_1$	17 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Maks. ring-Ø D1	33 mm
Maks. ring-Ø D2	35 mm
Hel længde L	290 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Ring, forkrøppet	ja
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle