



Sikkerhedskobling med indvendigt gevind, Indvendigt tilslutningsgevind: 1/2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080322 1/2
GTIN	7391390285799
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikkerhedskoblingen eSafe opfylder ISO_Standard 4414 og EN 983. Den udluftes først og frakobles dernæst (ingen omkringflyvende slangeender).

Gennemstrømning: 4000 l/min, maks. driftstryk 16 bar

Materiale: forzinket stål / messing

Trykluft-**stålkoblingerne** har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:

- **Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.**
- **Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.**
- **Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.**
- **Rentabilitet – tilbagebetalingstiden udgør maks. 2år.**

Anvendelse:

Af hensyn til højere ydelse, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed på industrielle trykluftanlæg takket være nem tilslutning og gribevenligt design.

Bemærk:

Trykluft-sikkerhedskobling CEJN-serie 410 eSafe (med udluftningsfunktion) opfylder den europæiske standard 10.4 (nom. Ø 10,4 mm), gennemstrømning op til 4000 l/min.

Teknisk beskrivelse

Indvendigt tilslutningsgevind	1/2 tommer
Gennemstrømningsværdi	4000 l/min
maks. driftstryk	16 bar
Serie	410
Produkttype	Kobling