

KERN**Bordvægt, type EOB, Maksimalt vejeområde: 60kg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479600 60
GTIN	4045761192126
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust pakkevægt til forsendelse.**
- **Nem betjening med fire taster.**
- **Displayenhed med talhøjde 25 mm også adskilt fra bordvægten; kan indstilles og monteres vha. ca. 2 m langt fleksibelt kabel.**
- **Lysnetdrift eller batteridrift, automatisk slukning efter 3 min.**

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter og vægholder til displayenhed.

Specialtilbehør:

6 stk. batterier nr. 081561 str. LR6, stativ til displayenhed på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Visningsenhed, bredde	215 mm
Repeterbarhed	20 g
Visningsenhed, dybde	110 mm
Mål, vejeplade	315×305 mm
Maksimalt vejeområde	0 - 60 kg

Producentbetegnelse	EOB
Aflæsning	20 g
Nettovægt	3,8 kg
Visningsenhed, højde	50 mm
Kalibrering	K2
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Talhøjde, visningsenhed	25 mm
Produkttype	Bordvægt

Services

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 100 kg	027700 100
DAkKS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 180	027710 180

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------