



## Sikkerhedskobling med udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 1/2tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080321 1/2
GTIN	7391390285768
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikkerhedskoblingen eSafe opfylder ISO\_Standard 4414 og EN 983. Den udluftes først og frakobles dernæst (ingen omkringflyvende slangeender).

Gennemstrømning: 4000 l/min, maks. driftstryk 16 bar

Materiale: forzinket stål / messing

Trykluft-**stålkoblingerne** har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:

- **Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.**
- **Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.**
- **Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.**
- **Rentabilitet – tilbagebetalingstiden udgør maks. 2år.**

#### Anvendelse:

Af hensyn til højere ydelse, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed på industrielle trykluftanlæg takket være nem tilslutning og gribevenligt design.

#### Bemærk:

Trykluftssikkerhedskobling CEJN-serie 410 eSafe (med udluftningsfunktion) opfylder den europæiske standard 10.4 (nom. Ø 10,4 mm), gennemstrømning op til 4000 l/min.

## Teknisk beskrivelse

Gennemstrømningsværdi	4000 l/min
maks. driftstryk	16 bar
Udvendigt tilslutningsgevind	1/2 tommer
Serie	410
Produkttype	Kobling