

KERN**Kompaktvægt, type EMB, Maksimalt vejeområde: 2200g**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479450 2200
GTIN	4045761028395
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

Enkel kompaktvægt, meget let.

Nem betjening med 2 taster.

- **Tara-funktion (tilvejningsfunktion) til enkel nulstilling af displayet.**
- **Batteridrift, automatisk slukning efter 3 minutter.**
- **Mulighed for tilslutning af lysnetadapter.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR6.

Teknisk beskrivelse

Dybde	244 mm
Højde	39 mm
Nettovægt	0,55 kg
Aflæsning	1 g
Bredde	170 mm

Maksimalt vejeområde	0 - 2200 g
Producentbetegnelse	EMB
Mål, vejeplade	Ø 150
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	K2
Produkttype	Kompaktvægt

Services

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50
DAkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------