

**Mitutoyo****Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 0, Antal måleklodser: 47****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	480200 47
GTIN	4946368226781
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

I nøje udvalgt, ældet specialstål. Meget slidstærk pga. kontrolleret hårdhed (HV 800 ). **Omhyggeligt hærdet og håndslæbet. Kanterne er let brudte. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:** Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

**Toleranceklasse 0** som grundmål til kontrol af arbejdsmaal. Til indstilling af måleapparater med meget høj nøjagtighed.

**Indhold:**

1 stk. af hver med målene: 1,005 mm  
Trindeling 0,01: 21 stk. 1,00 – 1,20 mm  
Trindeling 0,1: 8 stk. 1,3 – 2,0 mm  
Trindeling 1,0: 8 stk. 3,0 – 10 mm  
Trindeling 10,0: 9 stk. 20 – 100 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal måleklodser	47
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	0
Hårdhed	65 - 67 HRC

Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Måleklods

### Services

DAkkS-kalibreringMåleklods stål Indhold pr. sæt 47	020860 47
KalibreringMåleklods stål/keramik Indhold pr. sæt 47	020850 47