

**Garant****ONEU 05T6 ANER, HB7630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213433 INOX
GTIN	4045197879981
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x8 skær.

**Anbefaling:**

**Vælg plattetolerance E i kombination med bredslætplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

**Teknisk beskrivelse**

Type	INOX
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 mm
Antal skift/skær	16
ISO-kode, vendeskærsplatte	ONMU 05T6 ANER
Type	HB7630
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	3 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		