

**LED-lampe med lup, Linse-Ø: 153 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	491494 153
GTIN	4045197565457
Artikelklasse	41M

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativt designet luplampe til højeste krav. Stor rude med Ø153 mm til forvrængningsfrit synsforhold. Afbalanceret fjederophængt, præcist låsbart stangsystem i robust udførelse i aluminium og højeffektivt plast. Lukkede led beskytter de indvendige ledninger.

- **Absolut ridsefast glaslinse til betragtning uden forvrængning.**
- **3D-hovedled til individuel indstilling og fiksering.**
- **Belysning: 48 højeffektive LED'er, effektforbrug kun 14 W. Lysstyrke 6000 Lx kan dæmpes trinløst ned til 10 %, LED'erne har en levetid på op til 50.000 h.**
- **Segmenttilkobling (visualizer) muliggør strukturbetonende belysningseffekter. Farvegengivelsestrin 1A til brillant synliggørelse af farver.**

Anvendelse:

På laboratorier, i produktion, montering, kvalitetssikring etc. med de højeste krav til gode synsforhold og ergonomisk håndtering.

Leveringsomfang:

Inklusive netstik 100 – 240 V, 50/60 Hz, linseafdækning og bordklemme nr. 491492 str. TK.

Bemærk:

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes.

Energieffektivitetsklasse: A

Forstørrelse (x gange): 2

Hoved-Ø: 250 mm

Længde, ledarm A: 500 mm

Længde, ledarm B: 484 mm

Udladning: 1356 mm

Energieffektivitetsklasse : A

Teknisk beskrivelse

Udladning	1356 mm
Længde, ledarm A	500 mm
Længde, ledarm B	484 mm
Hoved-Ø	250 mm
Linse-Ø	153 mm
Forstørrelse (x gange)	2
Antal LED'er	48
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Lyslup

Tilbehør

Bordfod til LED-lyslup Type TK	491492 TK
--------------------------------	-----------