

**KERN****Tællesystem, type CCS, Maksimalt vejeområde: 150kg**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479542 150
GTIN	4045761104624
Artikelklasse	47D

## Beskrivelse

### Udførelse:

- **Præcis vægt med tæller med automatisk referenceoptimering (forbedrer gennemsnitsværdien trinvist).**
- **Mål-styktal eller målvægt kan programmeres med akustisk signal.**
- **Sum-hukommelse til tæller til opsummering af ens talte dele i samlet antal styk og totalvægt.**
- **Referencestyktal eller referencevægt kan vælges.**
- **Mulighed for lysnet- og batteridrift.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Displayskift fra stk. til vægt.**

**Tællesystem** bestående af en **referencevægt og en mængdevægt (bordvægt)** med 2,0 m forbindelseskabel.

### Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V/50 Hz, beskyttelseskærm til referencevægt.

### Specialtilbehør:

Internt batteri, signallampe på forespørgsel.

### Bemærk:

Vælg begge tilbudte positioner til kalibreringen, eftersom både referencevægten og mængdevægten (bordvægten) skal kalibreres.

## Teknisk beskrivelse

Bordvægt, dybde	400 mm
Højde	125 mm
Mål, vejeplade	294×225 mm
Reaktionstid	2 s
Maksimalt vejeområde	0 - 150 kg
Bordvægt, højde	137 mm
Bredde	320 mm
Producentbetegnelse	CCS
Aflæsning	0,1 g
Dybde	350 mm
Bordvægt, bredde	500 mm
Nettovægt	16 kg
Repetierbarhed	0,2 g
Linearitet	±0,2 g
Stykvægt min.	1 g
Aflæsning, mængdevægt	5 g
Energiforsyning	Akkudrevet
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Vægt med tæller