



Reverserbar ledskraldenøgle, 1/2 tomme, med uddriver



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	640237
GTIN	4045197880727
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsætter.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Antal tænder: 72

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3122
Hel længde	285 mm
Antal tænder	72
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

