

**Slibelærred-sparerulle (A), blå KK 24, 40 mm×50 m, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557710 60
GTIN	4018875266939
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Tæt vævet bomuldsstof med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normal korund (A)**. Meget god kornbinding, høj slibeeffekt og lang standtid.

Type **VSM KK 24**: Slibelærred **blåt, sparerulle** til normal belastning.

Emballage **med integreret afrivningskniv**.

Anvendelse:

Til håndslibning af metal, men også velegnet til alle andre materialer.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Finhedsgrad	grov
Serie	KK24
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Spareruller, bredde	40 mm

Spareruller, længde	50 m
Produktnavnsegenskab	40 mm×50 m
Produkttype	Slibelærred

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		