

Mitutoyo**Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 0, Antal måleklodser: 8****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 480200 8 |
| GTIN | 4946368217000 |
| Artikelklasse | 44A |

Beskrivelse**Udførelse:**

I nøje udvalgt, ældet specialstål. Meget slidstærk pga. kontrolleret hårdhed (HV 800). **Omhyggeligt hærdet og håndslæbet. Kanterne er let brudte. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:** Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

Toleranceklasse 0 som grundmål til kontrol af arbejdsmaal. Til indstilling af måleapparater med meget høj nøjagtighed. **Sæt med lange mål, 25 - 200 mm i trin på 25 mm.**

Indhold:

Trindeling 25,0: 8 stk. 25 – 200 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Antal måleklodser | 8 |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranceklasse | 0 |
| Hårdhed | 65 - 67 HRC |
| Materiale | ældet specialstål |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Emballage | Stabil boks |

| | |
|-------------|----------|
| Kalibrering | S17 |
| Produkttype | Målekods |

Services

| | |
|--|----------|
| DAkS-kalibreringMålekods stål Indhold pr. sæt 8 | 020860 8 |
| KalibreringMålekods stål/keramik Indhold pr. sæt 8 | 020850 8 |