

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Funktionsbredde L _{4f} , neutrale holdere	10 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 5
Underlægsplade	269005 9
ISO-kode holder	SSDCN 2020K12
passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	11,2 mm
Plattestørrelse	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 9	269005 9
Skrue til underlagsplatte Type 5	269013 5
Vendeplatteskruesæt Type 20	269028 20
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500