

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260711 25/12 |
| GTIN | 4045197880826 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------------------|
| ISO-kode holder | SSDCN 2525M12 |
| Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere | 12,5 mm |
| passende vendeskærsplatter | SC.. 1204.. |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 20 |
| Skrue til underlagsplatte | 269013 5 |
| Plattestørrelse | 12 mm |
| Underlægsplade | 269005 9 |
| Samlet længde L, neutrale holdere | 150 mm |
| Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere | 13,7 mm |
| Skaftstørrelse | 25 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Indsatstype | neutral |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 45 grader |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Skrue til underlagsplatte Type 5 | 269013 5 |
| Underlagsplatte Type 9 | 269005 9 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Vendeplatteskruesæt Type 20 | 269028 20 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |