



LED-lampe med lup med ekstra linse, Linse-Ø: 153 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491496 153
GTIN	4045197566607
Artikelklasse	41M

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt designet luplampe til højeste krav. Stor rude med Ø153 mm til forvrængningsfrit synsforhold. Afbalanceret fjederophængt, præcist låsbart stangsystem i robust udførelse i aluminium og højeffektivt plast. Lukkede led beskytter de indvendige ledninger.

- **Absolut ridsefast glaslinse til betragtning uden forvrængning.**
- **3D-hovedled til individuel indstilling og fiksering.**
- **Belysning: 48 højeffektive LED'er, effektforbrug kun 14 W. Lysstyrke 6000 Lx kan dæmpes trinløst ned til 10 %, LED'erne har en levetid på op til 50.000 h.**
- **Segmenttilkobling (visualizer) muliggør strukturbetonende belysningseffekter. Farvegengivelsestrin 1A til brillant synliggørelse af farver.**

Norm:

Innovativt designet luplampe til højeste krav. Stort vindue med Ø 153 mm til forvrængningsfrit synsforhold. Afbalanceret fjederophængt, præcist låsbart stangsystem i robust udførelse i aluminium og højeffektivt plast. Lukkede led beskytter de indvendige ledninger. **Absolut ridsefast glaslinse. 3D-hovedled til individuel indstilling og fiksering. Belysning: 48 højeffektive LED'er, effektforbrug kun 14 W. Lysstyrke 6000 Lx kan dæmpes trinløst ned til 10%, LED'erne har en levetid på op til 50.000 h. Segmenttilkobling (visualizer) muliggør strukturbetonende belysningseffekter. Farvegengivelsestrin 1A til brillant synliggørelse af farver.**

Anvendelse:

På laboratorier, i produktion, montering, kvalitetssikring etc. med de højeste krav til gode synsforhold og ergonomisk håndtering.

Leveringsomfang:

Inklusive netstik 100 – 240 V, 50/60 Hz, linseafdækning og bordklemme nr. 491492 str. TK.
Inklusive ekstra linse Ø 30 mm.

Bemærk:

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes.

Energieffektivitetsklasse: A

Forstørrelse (x gange): 2

Forstørrelse, ekstra linse (x gange): 3,5

Hoved-Ø: 250 mm

Længde, ledarm A: 500 mm

Længde, ledarm B: 484 mm

Udladning: 1356 mm

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	250 mm
Længde, ledarm A	500 mm
Længde, ledarm B	484 mm
Udladning	1356 mm
Forstørrelse (x gange)	2
Forstørrelse, ekstra linse (x gange)	3,5
Linse-Ø	153 mm
Antal LED'er	48
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Lyslup

Tilbehør

Bordfod til LED-lyslup Type TK	491492 TK
--------------------------------	-----------