

Garant**Notstødholder lang Ø DS 25 mm, fra notbredde m: 5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 290350 5 |
| GTIN | 4045197880949 |
| Artikelklasse | 29K |

Beskrivelse**Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|----------|
| egnet til notbredde m | 5 mm |
| Skrue | 290399 1 |
| Mindste forborings-Ø D_{\min} | 12,82 mm |
| Nyttelængde L_1 | 66 mm |
| Midterforskydning L_3 | 6,35 mm |
| Skaft-Ø | 25 mm |
| Skærholder-Ø D_1 | 12 mm |
| Indvendig køling | ja |
| Skaftlængde L_s | 90 mm |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Skaft | Kombiskaft |
| Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |

Tilbehør

| | |
|-----------------------|----------|
| Monteringskrue Type 2 | 290399 2 |
|-----------------------|----------|