

Garant**Notstødholder lang Ø DS 25 mm, fra notbredde m: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290350 6
GTIN	4045197880956
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

Teknisk beskrivelse

egnet til notbredde m	6 mm
egnet til notbredde m	8 mm
Skrue	290399 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	17,49 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	17,85 mm
Nyttelængde L_1	81 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skærholder-Ø D_1	16 mm

Indvendig køling	ja
Skaftlængde L _s	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Monteringskrue Type 2	290399 2
-----------------------	----------