

Mitutoyo**Parallelmåleklods, sæt Stål, toleranceklasse 0, Indhold pr. sæt: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	480201 10
GTIN	4946368216799
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

I nøje udvalgt, ældet specialstål. Meget slidstærk pga. kontrolleret hårdhed (HRC 65 – 67). **Omhyggeligt hærdet og håndlebet. Kanterne er let brudte. Testprotokollen (fabrikskalibreringsbevis) oplister ud over testbetingelserne den reelle afvigelse fra det nominelle mål for hver måleklods. Dermed kendes det præcise, effektive mål. Forbindelsen til nationale normalmål er til stede via mulighed for tilbageførsel til DKD- eller PTB-referencesæt.**

Nøjagtighed 0 som grundmål til kontrol af arbejds mål. Til indstilling af måleapparater med meget høj nøjagtighed.

Udførelse i øvrigt som nr. 480200.

Anvendelse:

Til kontrol af mikrometerskruer iht. VDI/VDE/DGQ 2618, blad 10.1.

Indhold:

1 mål af hver (mm): Str. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Planglas-Ø 30 mm: 1 stk.

Indhold:

1 mål af hver: Str. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm

Planglas Ø 30 mm: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Indhold pr. sæt	10
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	0

Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Mikrometerskrue-indstillingslære

Services

DAkKS-kalibreringMålekods stål Indhold pr. sæt 10	020860 10
KalibreringMålekods stål/keramik Indhold pr. sæt 10	020850 10