

Garant**Notskæreforsats uden fas D10, TiN, til notbredde m: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290376 22
GTIN	4045197881946
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.
Egnet til efterslibning.

Anvendelse:

Til fremstilling af noter iht. DIN 6885, DIN 138 og fabriksstandarder.
Til notbredder med tolerance JS9 anvendes skæreforsatser med tolerance H7.

Bemærk:

- **Specialstørrelser (notbredder) kan leveres på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Fra en notbredde på 16 mm er det absolut nødvendigt med to arbejdsgange. Den første arbejdsgang skal udføres med ca. den halve notbredde (f.eks. 10 mm ved en notbredde på 18 mm).

Teknisk beskrivelse

Skærbredde w	22,149 mm
til notbredde m	22 mm

Skærtykkelse b	18 mm
Notdybde t	11 mm
Skæremateriale	HSS
Belægning	TiN
Til pasningsnøjagtighed	D10
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		