



Rekylfri hammer med kobber-indsatser Hickory-skaft, Hammerhoved-Ø: 24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754810 24
GTIN	7610733269617
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt stål mellemstykke med holdekonus og krave til fastgørelse af indsatser. Indsatser af kobber.

Med skaft i amerikansk hickorytræ.

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til kraftige præcise slag hhv. til skånende slag ved montagearbejde.

Reservedel:

Udskiftelige indsatser, se nr. 754760.

Ekstra Hickory-skaft, se nr. 754840.

Teknisk beskrivelse

Materiale, skaft	Hickorytræ
Materiale, hus	Stål
Hammerhoved-Ø	24 mm
Skaftlængde	265 mm
Samlet længde	290 mm
Vægt	0,34 kg
Hovedlængde med indsatser	81 mm

Serie	PB 306 Cu
Materiale, indsats	Kobber
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, kobberflad Hammerhoved-Ø 24 mm	754760 24
---	-----------