



Rekylfri hammer med kobber-indsatser Superglas-skaft, Hammerhoved-Ø: 24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754820 24
GTIN	7610733269648
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdekonus og krave til fastgørelse af indsatser. Indsatser af kobber.

Med skaft i SUPERGLAS-glasfiber, der ikke kan knække, og greb i sort kunststof.

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til kraftige præcise slag hhv. til skånende slag ved montagearbejde.

Reservedel:

Udskiftelige indsatser, se nr. 754760.

Teknisk beskrivelse

Materiale, skaft	Glasfiber
Hammerhoved-Ø	24 mm
Vægt	0,41 kg
Skaftlængde	265 mm
Samlet længde	290 mm
Materiale, hus	Stål
Hovedlængde med indsatser	81 mm
Serie	PB 308 Cu

Materiale, indsats	Kobber
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, kobberflad Hammerhoved-Ø 24 mm	754760 24
---	-----------