



Rekylfri hammer med kobber-indsatser Superglas-skaft, Hammerhoved-Ø: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754820 32
GTIN	7610733269655
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt stål mellemstykke med holdekonus og krave til fastgørelse af indsatser. Indsatser af kobber.

Med skaft i SUPERGLAS-glasfiber, der ikke kan knække, og greb i sort kunststof.

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til kraftige præcise slag hhv. til skånende slag ved montagearbejde.

Reservedel:

Udskiftelige indsatser, se nr. 754760.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde med indsatser	106 mm
Vægt	0,85 kg
Hammerhoved-Ø	32 mm
Materiale, skaft	Glasfiber
Materiale, hus	Stål
Skaftlængde	295 mm
Samlet længde	325 mm
Serie	PB 308 Cu

Materiale, indsats	Kobber
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, kobberflad Hammerhoved-Ø 32 mm	754760 32
---	-----------