

**Slibelærred-sparerulle (A), brun KK 114 F, 100 mm×50 m, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557840 120
GTIN	4018875205747
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Tæt vævet bomuldsstof med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normal korund (A)**. Meget god kornbinding, høj slibeeffekt og lang standtid.

Type **VSM KK 114 F: Brunt stof, til ekstremt hård belastning**. Denne kvalitet er **specielt smidig, olie- og petroleumstæt** og kan rives over på langs med snorlige og rene kanter – uden at blive flosset.

Emballage **uden afrivningskniv**.

Anvendelse:

Til håndslibning af metal, men også velegnet til alle andre materialer.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	middel
Korn	120
Serie	KK114F
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Spareruller, bredde	100 mm
Spareruller, længde	50 m
Produktnavnsegenskab	100 mm×50 m
Produkttype	Slibelærred

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		