

Mitutoyo**Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	480300 32
GTIN	4946368227009
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

I nøje udvalgt, ældet specialstål. Meget slidstærk pga. kontrolleret hårdhed (HV 800). **Omhyggeligt hærdet og håndslæbet. Kanterne er let brudte. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:** Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde målerummet.

Indhold:

1 stk. af hver med målene: 1,005; 60 mm

Trindeling 0,01: 9 stk. 1,01 – 1,09 mm

Trindeling 0,1: 9 stk. 1,1 – 1,9 mm

Trindeling 1,0: 9 stk. 1 – 9 mm

Trindeling 10,0: 3 stk. 10 – 30 mm

Teknisk beskrivelse

Antal måleklodser	32
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	1
Hårdhed	65 - 67 HRC

Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Måleklods

Services

KalibreringMåleklods stål/keramik Indhold pr. sæt 32	020850 32
DAkkS-kalibreringMåleklods stål Indhold pr. sæt 32	020860 32