



HEX-elektroniskruetrækker ESD, sekskant: 0,89mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627495 0,89
GTIN	7610733268443
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående **drejelig hætte** (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet **hurtigdrejezone** til hurtig, effektiv skruring og **kraftzone** til overførsel af høje momenter.

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade.

Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruring på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	133 mm
Klingelængde	40 mm
sekskant	0,89 mm
Drivprofil	Sekskant-skrueetrækker
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Kappe, drejelig	ja
Kuglehoved	nej
Produkttype	Skrueetrækkere

