



HEX-elektroniskruetrækker ESD, sekskant: 1,27mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 627495 1,27 |
| GTIN | 7610733268450 |
| Artikelklasse | 63D |

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående **drejelig hætte** (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet **hurtigdrejzone** til hurtig, effektiv skruring og **kraftzone** til overførsel af høje momenter.

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade.

Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruring på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------------|
| sekskant | 1,27 mm |
| Klingelængde | 50 mm |
| Hel længde | 143 mm |
| Drivprofil | Sekskant-skrueetrækker |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD |
| Kappe, drejelig | ja |
| Kuglehoved | nej |
| Produkttype | Skrueetrækkere |

