

Garant**Diamantslibestift hårdloddet D427, D, Type: KU10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552750 KU10
GTIN	4045197880895
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebne råemner med **diamantbelægning** ved **vakuum-hårdlodning**.

Fordel:

- **Højere skærevillighed sammenlignet med galvanisk bundne slibestifter på grund af stor kornoverhøjde (ca. 70 % af slibekornet rager ud over bindingen) og stærkere binding.**
- **Den åbne struktur og grove kornstørrelse D427 nedsætter slibetemperaturen og minimerer tendensen til tilstopning.**

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter eller CNC-slibemaskiner til **grove slibeopgaver** med høj materialefjernelse. **Beskæring, konturfræsning** af kompositmaterialer (CFK/GFK), fiberglas, grafit, honeycomb.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, specialformer eller slibestifter med indvendig køling til stationær anvendelse kan leveres på forespørgsel.

Slibemiddelforkortelse: D

Formbeskrivelse: kugle

Hoved-Ø: 10,5 mm

Hovedlængde: 10,5 mm

Samlet længde: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	kugle
Skaft-Ø	6 mm
Samlet længde	60 mm
Hoved-Ø	10,5 mm
Hovedlængde	10,5 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Slibestift