

**Garant****Diamantslibestift hårdloddet D427, D, Type: SK1508****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552750 SK1508
GTIN	4045197882103
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebne råemner med **diamantbelægning** ved **vakuum-hårdlodning**.

**Fordel:**

- **Højere skærevillighed sammenlignet med galvanisk bundne slibestifter på grund af stor kornoverhøjde (ca. 70 % af slibekornet rager ud over bindingen) og stærkere binding.**
- **Den åbne struktur og grove kornstørrelse D427 nedsætter slibetemperaturen og minimerer tendensen til tilstopning.**

**Anvendelse:**

Til manuel brug, på industrirobotter eller CNC-slibemaskiner til **grove slibeopgaver** med høj materialefjernelse. **Beskæring, konturfræsning** af kompositmaterialer (CFK/GFK), fiberglas, grafit, honeycomb.

**Bemærk:**

Yderligere kornstørrelser, specialformer eller slibestifter med indvendig køling til stationær anvendelse kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Vinkel	90 grader
--------	-----------

Samlet længde	48 mm
Skaft-Ø	6 mm
Formbeskrivelse	Konusforsænker
Hoved-Ø	15 mm
Hovedlængde	7,5 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Slibestift

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Kunststof, GFK	egnet	15-20 m/s	
Sten	egnet	15-20 m/s	
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		