

**Garant****Diamantslibestift hårdloddet D427, D, Type: RD2515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552750 RD2515
GTIN	4045197882110
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebne råemner med **diamantbelægning** ved **vakuum-hårdlodning**.

**Fordel:**

- **Højere skærevillighed sammenlignet med galvanisk bundne slibestifter på grund af stor kornoverhøjde (ca. 70 % af slibekornet rager ud over bindingen) og stærkere binding.**
- **Den åbne struktur og grove kornstørrelse D427 nedsætter slibetemperaturen og minimerer tendensen til tilstopning.**

**Anvendelse:**

Til manuel brug, på industrirobotter eller CNC-slibemaskiner til **grove slibeopgaver** med høj materialefjernelse. **Beskæring, konturfræsning** af kompositmaterialer (CFK/GFK), fiberglas, grafit, honeycomb.

**Bemærk:**

Yderligere kornstørrelser, specialformer eller slibestifter med indvendig køling til stationær anvendelse kan leveres på forespørgsel.

Slibemiddelforkortelse: D

Formbeskrivelse: konkav

Hoved-Ø: 25 mm

Hovedlængde: 15 mm

Samlet længde: 50 mm

Skaft-Ø: 8 mm

Radius: 5 mm

## Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	25 mm
Samlet længde	50 mm
Formbeskrivelse	konkav
Skaft-Ø	8 mm
Radius	5 mm
Hovedlængde	15 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Slibestift