

Garant**Krympepatron, HSK-E 40, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308028 12
GTIN	4045197882233
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID/balluffchip-boring.

GARANT – HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6. Holder til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympningsudstyr.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 – 302416. Krympeapparater nr. 354210 – 304755.

Bemærk:

Ikke klargjort til kølemiddelrør.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	24 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm

Adapter	HSK-E 40
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Underskab	354290
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12